Horizontale Schlauchbeutelmaschine

**Sie wollen ein individuelles Angebot für ein VARIOLUTION®-Paket erhalten?
Bitte füllen Sie das folgende Formular aus und senden es dann über den Button „An SEW-EURODRIVE senden“ an uns. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.**

1. Kontaktdaten

Anrede		Titel	
Vorname*		Nachname*	
Firma*		Kundennummer	
Abteilung		Straße*/Nr.*	
PLZ*/Ort*		Postfach/PLZ	
Land*		Telefon*	
Mobil		E-Mail*	

* Pflichtfelder

1712 1396 / 0712

2. Allgemeine Applikationsanforderungen

Frequenz und Einsatzland

Feldbus

Steckbare Kabel ☐ Ja ☐ Nein Steckerart

Hygienic-Design-Anforderungen

Farbe

Sicherheitstechnik ☐ Ja ☐ Nein

3. Daten Produktmitnehmer 1

Art der Förderstrecke (Rollenbahn, Gurtförderer, Kettenförderer)

☐ Rollenbahn ☐ Gurtförderer (GF) ☐ Kettenförderer (KF)

Vorgelegeart

☐ Keine Vorgelegeart ☐ Zahnrad ☐ Kettenrad ☐ Zahnriemen ☐ Flachriemen ☐ Schmalriemen

Falls vorhanden: Vorgelegeübersetzung

Vorgelegewirkungsgrad %

Masse des kraftübertragenden Elements (Kette, Gurtrollen gesamt) kg

Durchmesser der Rolle/des Zahnrads mm

Masse des zu transportierenden Guts kg

Max. Beschleunigung m/s^2

Max. Verzögerung m/s^2

Max. Geschwindigkeit m/s

Gesamtzeit (je Zyklus) s

Gesamtweg mm

Getriebeausführung

☐ Kegelradgetriebe (K) ☐ Flachgetriebe (F) ☐ Servo-Planetengetriebe (PSF/PSC) ☐ Servo-Kegelradgetriebe (BSF)

☐ Stirnradgetriebe (R) ☐ SPIROPLAN® (W)

4. Daten Längssiegler 1

Art der Förderstrecke (Rollenbahn, Gurtförderer, Kettenförderer)

☐ Rollenbahn ☐ Gurtförderer (GF) ☐ Kettenförderer (KF)

Vorgelegeart

☐ Keine Vorgelegeart ☐ Zahnrad ☐ Kettenrad ☐ Zahnriemen ☐ Flachriemen ☐ Schmalriemen

Falls vorhanden: Vorgelegeübersetzung

Vorgelegewirkungsgrad

%

Masse des kraftübertragenden Elements (Kette, Gurtrollen gesamt)

kg

Durchmesser der Rolle/des Zahnrads

mm

Masse des zu transportierenden Guts

kg

Max. Beschleunigung

m/s^2

Max. Verzögerung

m/s^2

Max. Geschwindigkeit

m/s

Gesamtzeit (je Zyklus)

s

Gesamtweg

mm

Getriebeausführung

☐ Kegelradgetriebe (K) ☐ Flachgetriebe (F) ☐ Servo-Planetengetriebe (PSF/PSC) ☐ Servo-Kegelradgetriebe (BSF)

☐ Stirnradgetriebe (R) ☐ SPIROPLAN® (W)

5. Daten Quersiegler 1

Art des Drehelements

☐ Direktantrieb ☐ Zahnrad, Zahnkranz ☐ Zahnriemen ☐ Reibrad

Vorgelegeart

☐ Keine Vorgelegeart ☐ Zahnrad ☐ Kettenrad ☐ Zahnriemen ☐ Flachriemen ☐ Schmalriemen

Falls vorhanden: Vorgelegeübersetzung

Vorgelegewirkungsgrad

%

Drehtisch / Messer Durchmesser

mm

Masse des Drehtischs / Messers

kg

Durchmesser treibendes Rad / Zahnrad

mm

Masse des kraftübertragenden Elements

kg

Max. Masse des zu transportierenden Guts

kg

Anpresskraft des zu transportierenden Guts

N

Max. Beschleunigung

m/s^2

Max. Verzögerung

m/s^2

Max. Geschwindigkeit

m/s^2

Gesamtweg

mm

Gesamtzeit

s

Getriebeausführung

☐ Kegelradgetriebe (K) ☐ Flachgetriebe (F) ☐ Servo-Planetengetriebe (PSF/PSC) ☐ Servo-Kegelradgetriebe (BSF)

☐ Stirnradgetriebe (R) ☐ SPIROPLAN® (W)

6. Zusätzliche Applikationsanforderungen

Haben Sie zusätzliche Anforderungen? Benötigen Sie noch weitere Antriebe? Bitte teilen Sie es uns hier mit:

Zusätzliche Anforderungen (Antriebe/Funktionen)

7. Optionale Funktionen und Dienstleistungen

Training

Installationsberatung

Inbetriebnahme-Service

Applikationsprogrammier-Service

An SEW-EURODRIVE senden